

# Magnetna tuljava MSFG-12

Številka dela: 4526

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Najkrajši pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristike tuljave	12 V DC: 4,1 W
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...40 °C
Največji pritezni moment, vtičnica	0.4 Nm
Teža izdelka	55 g
Električni priključek	3-polni Jezički vtičev s priključno shemo v skladu s standardom podjetja Festo za MSSD-F
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	duroplast baker Jeklo
Material navitja	baker