



Ventil s klecnim valjčkom H-5/3-1/4

Številka dela: 4577

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	5/3, zaprt
Način upravljanja	ročno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	680 l/min
Pnevmatični delovni priključek	G1/4
Delovni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Način vračanja	mehanska vzmet
Nazivni premer	7 mm
Načelo tesnjenja	mehko
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Smer toka	ni reverzibilna
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	1060 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4