

# Glušnik U-M5

Številka dela: 4645

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Pretok v atmosfero	320 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Nivo glasnosti	70 dB(A)
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu vložka blažilnika	Bron
Informacije o materialu navojnega zatiča	Med (medenina)
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS