

Priključna plošča VABS-S7-BE-B-N14-VDE1

Številka dela: 4727328

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Dovajanje krmilnega zraka	interni
Delovni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Pretok Kv, prezračevanje	2.2 m³/h
Pretok Kv, odzračevanje	8.6 m³/h
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Teža izdelka	250 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pnevmatični priključek 3	1/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminij, prevlečen z ematalom
Material tesnil	NBR