

# Priključna plošča VABS-S7-RB-B-N14-VDE1-R12

Številka dela: 4727331

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Položaj vgradnje                 | poljubno                                                       |
| Dovajanje krmilnega zraka        | zunaj<br>interni                                               |
| Delovni tlak                     | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                |
| Protieksplzijska zaščita         | con 1 (ATEX)<br>con 2 (ATEX)<br>con 21 (ATEX)<br>con 22 (ATEX) |
| Delovni medij                    | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]                |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 4 – zelo močna korozijska obremenitev                          |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364 – con III                                            |
| Stopnja zaščite                  | IP65                                                           |
| Način pritrditve                 | s prehodno izvrtino                                            |
| Priključek za krmilni zrak 12    | 1/4 NPT                                                        |
| Pnevmatični priključek 1         | 1/4 NPT                                                        |
| Pnevmatični priključek 2         | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                           |
| Pnevmatični priključek 3         | 1/4 NPT                                                        |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                                |
| Material priključne plošče       | aluminij, prevlečen z ematalom                                 |
| Material tesnil                  | NBR                                                            |