

Adapter NPFV-AF-N14-N14-MF

Številka dela: 4727333

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	6 mm
Delovni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Protieksplzijska zaščita	con a 1 (ATEX) con a 2 (ATEX) con a 21 (ATEX) con a 22 (ATEX)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – con a III
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material tesnil	NBR