

Pritrditev profila EAHF-L2-25-P-D1

Številka dela: 4759753

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Teža izdelka	16 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana