



Pnevmatični ventil

VL-8-3/8-B

Številka dela: 4802
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	8/2 monostabilen
Normalni imenski pretok	1.800 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Imenska velikost	9 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	pravokoten
Pomožni ročni vklop	brez
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Potrebno naoljeno med obratovanjem
Temperatura medija	-5 ... 40 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Pnevmatični priključek 4	G3/8
Pnevmatični priključek 5	G3/8
Informacije o materialu tesnil	NBR