

# Sklopka EAMD-16-15-5-8X10

Številka dela: 4819892

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	5 mm
Premer nosilca 2	8 mm
Velikost	16
Nazivna dolžina	15 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.355 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	1.2 Nm
Teža izdelka	13 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS