

Sklopka EAMD-21-15-12-8X10

Številka dela: 4820335

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premier nosilca 1	12 mm
Premier nosilca 2	8 mm
Velikost	21
Nazivna dolžina	15 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.45 kgmm ²
Prenosljivi navor	2 Nm
Teža izdelka	13.5 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS