

Paralelni sklop EAMM-U-87-T46-60P-114

Številka dela: 4824069

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	87
Razdalja od središča do središča	114 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	3000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Masni vztrajnostni moment	41.2 kgmm ²
Pogonski navor v prostem teku	0.22 Nm
Prenosljivi navor	3.5 Nm
Teža izdelka	913 g
Koda vmesnika aktuatorja	T46
Koda vmesnika Motor In	60P 60PA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS