



EMC-filter CAMF-C5-FC

Številka dela: 4825847

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...30 V
Nazivna delovna napetost AC	24 V
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP30
Napitek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	15
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	8
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 2, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 2, število polov/žil	15
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	8
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	2 x vijak 4-40 UNC-2A
Protokol	HIPERFACE
Barva ohišja	srebrna
Material ohišja	Umetna masa, metalizirana