

# Prilobnična pritrditev DAMF-Q12-25

Številka dela: 4965020

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Največji pritezni moment	4 Nm
Teža izdelka	147 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	jeklo, pocinkano
Material vijakov	jeklo, pocinkano