


Sklopka EAMD-75-51-40-32X32-U

Številka dela: 5078084

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premier nosilca 1	40 mm
Premier nosilca 2	32 mm
Velikost	75
Nazivna dolžina	51 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	425 kgmm ²
Prenosljivi navor	200 Nm
Teža izdelka	741 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS