


Kabel enkoderja NEBM-T1G8-E-25-N-S1G15

Številka dela: 5105628

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Teža izdelka	1300 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	ogolata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	ITT M3
Električni priključek 1, število polov/žil	12
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	8
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, zasnova	ogolata oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 2, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 2, število polov/žil	15
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	8
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...30 V
Nazivna delovna napetost AC	24 V
Zaščita	da
Dolžina kabla	25 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	48 mm
Premer kabla	5,8 mm
Zgradba kabla	1 x 4 x 0,15 mm ² + 4 x 0,34 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0,15 mm ² 0,34 mm ²
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	IP30 za vtič Sub-D v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-10 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material kableskega plašča	TPE-U(PUR)