

Krmilni vod NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Številka dela: 5105646

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	ogлата oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	SCSI
Električni priključek 1, število polov/žil	36
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	36
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, zasnova	ogлата oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Sponska lettev
Električni priključek 2, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	vijačna sponka
Električni priključek 2, število polov/žil	36
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	36
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	na klobučasto lettev
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	1.5 A
Odpornost proti udarni napetosti	0.5 kV
Dolžina kabla	0.5 m
Lastnost voda	Standardno
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	74 mm
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	110 mm
Premer kabla	7.4 mm
Zgradba kabla	18 x 2 x 0,09 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.09 mm ²
Stopnja zaščite	IP20
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS

Značilnost	Vrednost
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	1
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Material kabelskega plašča	PVC
Barva kabelskega plašča	črna
Material ohišja	PA PBT
Barva ohišja	zelena črna
Material izolacijskega ovoja	PVC