

Sklopka EAMD-42-40-11-16X25

Številka dela: 5200234

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	11 mm
Premer nosilca 2	16 mm
Velikost	42
Nazivna dolžina	40 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	39 kgmm ²
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	198 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS