

Sklopka
EAMD-56-54-19-23X27
Številka dela: 5215476

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	19 mm
Premmer nosilca 2	23 mm
Velikost	56
Nazivna dolžina	54.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	172 kgmm ²
Prenosljivi navor	60 Nm
Teža izdelka	464 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS