


# Sklopka EAMD-56-54-22-23X27

Številka dela: 5226828

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	22 mm
Premer nosilca 2	23 mm
Velikost	56
Nazivna dolžina	54.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	172 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	60 Nm
Teža izdelka	457 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS