


Priključni blok MHP2-PR8-5

Številka dela: 525125

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	8
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	511 g
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino s klobučasto letvijo
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	M7
Pnevmatični priključek 3	M7
Pnevmatični priključek 5	M7
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina