

Vrstni blok
MHA3-PR6-3-1/8
Številka dela: 525223

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	6
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino s klobučasto letvijo
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1/33	G1/4
Pnevmatični priključek 2	notranji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 3/11	G1/4
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina