

Vrstni blok
MHA4-PR10-3-1/4
Številka dela: 525238

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	10
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	1710 g
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino s klobučasto letvijo
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1/33	G3/8
Pnevmatični priključek 2	notranji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 3/11	G3/8
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina