


Napajalna plošča VIGP-03-7,0-U

Številka dela: 525435
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok 03 MAXI, za pomožni krmilni zrak z integriranim ploščatim glušnikom.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	36 mm
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak	3 ... 6 bar
Območje obratovalne napetosti DC	24 V
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Masa izdelka	520 g
Način pritrditve priključne plošče	z notranjim navojem
Način pritrditve ventila	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Pnevmatični priključek 5	G1/2