



Mejno stikalo CRSMT-8-PS-K-LED-24

Številka dela: 525563

FESTO

električen, brezkontakten, NPN, za pogone s T-utorom, s kablom, odporen na korozijo in kisline.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za T-utor
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklonke vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	0,2 ms
Čas izklopa	0,5 ms
Maks. preklonka frekvenca	1.000 Hz
Maks. izhodni tok	100 mA
Maks. preklonka moč DC	3 W
Padec napetosti	≤ 1,8 V
Zaostali tok	≤ 0,1 mA
Kratkostična odpornost	da
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Kabel 3-žilni
Dolžina kabla	2,5 m
Material, oplasčenje kabla	TPE-O
Način pritrditve	vpet v T-utor
Masa izdelka	40 g
Material, ohišje	PP
Prikaz stanja preklopa	visokolegirano jeklo, nerjavno Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP68 IP69K
Izolacijska napetost	500 V
Stopnja umazanije	3