

Pritrdilni sklop
CRSMB-8-32/100
Številka dela: 525565

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Zasnova	za okrogli valj
Položaj vgradnje	poljubno
za Ø bata	Ø32–Ø100
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Stopnja zaščite	IP65 IP68 IP69K
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	3 g
Način pritrditve	lepljenje
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Aluminij, eloksiran TPE-U (PU)