

Priključek vodila FBSD-KL-2X5POL

Številka dela: 525635

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	20 g
Električni priključek	5-polni/5-polni kotna doza/vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	24 V
Tokovna obremenljivost	12 A
Prečni prerez priključka	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna
Material vtičnih kontaktov	Bron pozlačeno