

## Vmesni vgradni položaj

### SLG-Z-8/12-A

Številka dela: 525680

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                                    |
| Konstruktivna zgradba                    | Omejevalnik kot sistem vrtilnega pogona po načelu zobata letev/<br>pastorek |
| Zaznavanje položaja                      | za mejno stikalo                                                            |
| Delovni tlak                             | 1 bar...8 bar                                                               |
| Delovni medij                            | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)              |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                           |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                              |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...60 °C                                                              |
| Teža izdelka                             | 33,5 g                                                                      |
| Način pritrditve                         | s prehodno izvrtino in prilagodnim trnom                                    |
| Pnevmatični priključek                   | M3                                                                          |
| Material naslonov                        | Jeklo, nikljano                                                             |
| Material tesnil                          | PUR                                                                         |
| Material ohišja                          | Aluminij<br>trdo eloksiran                                                  |