


Mejno stikalo SME-8F-DS-24V-K2,5-OE

Številka dela: 525895

FESTO

električen, z Reed kontaktom, za pogone z utorom za senzorje 8,
montaža od zgoraj, s kablom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. izhodni tok	500 mA
Dolžina kabla	2,5 m
Električni priključek	3-žilni Kabel
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Oblika	za T-utor
Kratkostična odpornost	ne
Princip merjenja	magnetni Reed
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Čas izklopa	0,03 ms
Čas vklopa	≤ 0,5 ms
Maks. preklopna moč DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Masa izdelka	30 g
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Način pritrditve	vpet v T-utor
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR