

# Mejno stikalo SME-8F-DS-24V-K0,3-M8D

Številka dela: 525896

FESTO

električen, z Reed kontaktom, za pogone z utorom za senzorje 8,  
montaža od zgoraj, z vtičem M8.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. izhodni tok	500 mA
Dolžina kabla	0,3 m
Električni priključek	3-polni Kabel z vtičem M8x1
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Oblika	za T-utor
Kratkostična odpornost	ne
Princip merjenja	magnetni Reed
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Čas izklopa	0,03 ms
Čas vklopa	≤ 0,5 ms
Maks. preklopna moč DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Masa izdelka	10 g
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Način pritrditve	vpet v T-utor
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR