



# Mejno stikalo SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

Številka dela: 525907

FESTO

električen, z Reed kontaktom, dvožilna izvedba, za pogone z utorom za senzorje 8, montaža od zgoraj, s kablom.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti DC	5 ... 30 V
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom LED brez funkcije
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. izhodni tok	100 mA
Dolžina kabla	2,5 m
Električni priključek	2-žilni Kabel
Oblika	za T-utor
Kratkostična odpornost	ne
Princip merjenja	magnetni Reed
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Čas izklopa	0,05 ms
Čas vklopa	0,6 ms
Maks. preklopna moč DC	3 W
Padec napetosti	3,5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Pritezni moment	0,6 Nm
Masa izdelka	27 g
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Način pritrditve	vpet v T-utor
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR