

Vakuumsko sesalo ESS-30-GT-M6

Številka dela: 525968

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Izravnava višine držala priseska | 3.5 mm |
| Najmanjši polmer obdelovanca | 26 mm |
| Nazivni premer | 2.5 mm |
| Premer priseska | 30 mm |
| Prostornina priseska | 2.4 cm ³ |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Dodelitev držala priseska | velikost 4 |
| Oblika priseska | okroglo, globoko |
| Delovni tlak | -0.95 bar...0 bar |
| Nazivni delovni tlak | -0.7 bar |
| Delovni medij | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...80 °C |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 36 N |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 13 N |
| Teža izdelka | 12 g |
| Način pritrditve | prek vakuumskega priključka |
| Vakuumski priključek | M6 |
| Barva | rdečerjava |
| Trdota po Shoreu | 72 +/- 5 |
| Material čepa za privitje | gnetna aluminijeva zlitina |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priseska | Vulkolan |