

Vakuumski prisesek ESV-50-GT

Številka dela: 526002

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseska	8 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	40 mm
Premjer priseska	50 mm
Prostornina priseska	11.2 cm ³
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	okrogla zvončasta oblika
Oblika priseska	okroglo, globoko
Delovni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni delovni tlak	-0.7 bar
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Odtržna sila pri 70-odstotnem vakuumu	97 N
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	97 N
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	30 N
Teža izdelka	9.2 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Barva	rdečerja
Trdota po Shoru	72 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	Vulkolan