


Vakuumski prisesek ESV-80-BT

Številka dela: 526008

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine držala priseseka	10.5 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	100 mm
Premer priseseka	80 mm
Prostornina priseseka	59.1 cm ³
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	meh
Oblika priseseka	okrogli meh, 1,5-delni
Delovni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni delovni tlak	-0.7 bar
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Održna sila pri 70-odstotnem vakuumu	237 N
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	237 N
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	102 N
Teža izdelka	57.2 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Barva	rdečerjava
Trdota po Shoru	72 +/- 5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseseka	Vulkolan