


Komplet manometrov DPA-63-16-MA-SET

Številka dela: 526097

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 837-1
Nazivna velikost manometra	40
Konstruktivna zgradba	manometer z Bourdonovo cevjo
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Delovni tlak	16 bar
Razred merilne natančnosti	2,5
Stopnja zaščite	IP43
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatični priključek	G1/8
Teža izdelka	250 g