

Mejno stikalo SME-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Številka dela: 526672

FESTO

električen, z Reed kontaktom, dvožilna izvedba, za pogone z utorom za senzorje 10, montaža od zgoraj, s kablom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za okrogel utor
Ustreza standardu	DIN EN 60947-5-2
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom LED brez funkcije
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	≤ 0,6 ms
Čas izklopa	≤ 0,05 ms
Maks. preklopna frekvenca	800 Hz
Maks. izhodni tok	100 mA
Maks. preklopna moč AC	3 VA
Maks. preklopna moč DC	3 W
Padec napetosti	≤ 4,5 V
Kratkostična odpornost	ne
Odpornost na preobremenitve	ni na voljo
Območje obratovalne napetosti AC	5 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti DC	5 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek	Kabel 2-žilni
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	2,5 m
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR
Način pritrditve	vpet v T-utor vstavljen od zgoraj v utor
Prítezni moment	0,2 Nm
Masa izdelka	18 g
Informacije o materialu ohišja	PPS visokolegirano jeklo, nerjavno
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Izolacijska napetost	50 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Stopnja umazanije	3