


# Manometer

## MA-63-232-R1/4-PSI-E-RG

Številka dela: 526793  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

s prikazovalno enoto v psi, nastavljivo rdeče/zeleno območje.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [psi]	0 ... 232 psi
Ustreza standardu	EN 837-1
Imenska velikost manometra	63
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak	0 ... 232 Psi
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	2,5
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	R1/4
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Informacije o materialu navojnega zatiča	Med (medenina)
Informacije o materialu ohišja	ABS
Informacije o materialu kontrolnega okenca	PMMA
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	90 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez kisika brez acetilena