


# Kabelski razdelilnik ASI-KVT-FKX2-M12

Številka dela: 527474

FESTO

za AS-Interface



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	46 mm
Višina	102 mm
Dolžina	28,5 mm
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino s H letvijo
Masa izdelka	190 g
Vmesnik Fieldbus	AS-Interface: vtič s ploščatim kablom Vtič, M12x1, 4-polni, A-kodiran Napetost bremena: vtič s ploščatim kablom
Obratovalna napetost DC AS-Interface-a	26,5 ... 31,6 V
Imenska obratovalna napetost DC AS-Interface-a	26,5 V
Obratovalna napetost, napetost bremena	20,4 ... 26,4 V
Imenska obratovalna napetost DC, bremenska napetost	24 V
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529 v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA
Informacije o materialu tesnil	PUR
Informacije o materialu pokrova	Ojačan PA
Relativna vlažnost zraka	5 - 90 % ne kondenzira