

**Fini filter**  
**MS4N-LFM**  
Številka dela: 527698

**FESTO**



**Podatkovni list**

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	4
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	0.01 µm...1 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko ročni, tipkalen ročno obračanje polavtomatski
Delovni tlak	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:..4] Inertni plini
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka	360 l/min
Najmanjši normalni pretok za razred čistosti zraka	54 l/min
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara integriran kot kovinska posoda
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prikaz diferenčnega tlaka	Optični prikazovalnik s tlačnim senzorjem
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material tesnil	NBR
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS