

Odcepni modul MS4N-FRM

Številka dela: 527704

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	odcepni modul
Prikaz tlaka	G1/4 pripravljen G1/8 pripravljen s tlačnim senzorjem z manometrom
Delovni tlak	0 bar...14 bar
Normalni nazivni pretok v glavni smeri pretoka 1->2	1200 l/min...4600 l/min
Normalen nazivni pretok, izhod navzgor	500 l/min...1600 l/min
Normalen nazivni pretok, izhod navzdol	500 l/min...1700 l/min
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	165 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina