


# Baterija regulatorjev tlaka LRB-3/8-D-O-K5-MINI

Številka dela: 529003

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                     | Mini                                                                                 |
| Serijska                                                     | D                                                                                    |
| Zaščita pred aktiviranjem                                    | Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom                                                   |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                                                             |
| Konstruktivna zgradba                                        | neposredno krmiljeni membranski regulacijski ventil z neprekinjenim dovajanjem tlaka |
| Funkcija regulatorja                                         | konstanten izhodni tlak z izravnavo predtlaka s sekundarnim odzračevanjem            |
| Prikaz tlaka                                                 | G1/8 pripravljen                                                                     |
| Delovni tlak                                                 | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                                  |
| Območje regulacije tlaka                                     | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                         |
| Največja histereza tlaka                                     | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                       |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 1600 l/min                                                                           |
| Delovni medij                                                | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                     |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Razred čistosti zraka na izhodu                              | Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...60 °C                                                                       |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                                                       |
| Teža izdelka                                                 | 1860 g                                                                               |
| Način pritrditve                                             | z opremo                                                                             |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G3/8                                                                                 |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1/4                                                                                 |
| Material priključne plošče                                   | cinkova tlačna litina                                                                |
| Material upravljalne enote                                   | PA                                                                                   |
| Material tesnil                                              | NBR                                                                                  |
| Material ohišja                                              | cinkova tlačna litina                                                                |