


Vtično podnožje MHAP-PI-D-0.5

Številka dela: 529116

FESTO

za ventilski otok CPA-SC, dve tuljavi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	Zaponka
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	5 g
Električni priključek	Priključnica 3-polni
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 60 V
Tokovna obremenitev	3 A
Dolžina kabla	0,5 m
Premer kabla	1 mm
Struktura kabla	3x0,14
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-20 ... 50 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Baker pokositren