

Filter MS6-LF-1/2-ERV-Z

Številka dela: 529618

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko ročni, tipkalen
Konstruktivna zgradba	sintrani filter s centrifugalnim izločevalnikom
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara
Stopnja izločanja kondenzata	75 %
Delovni tlak	2 bar...12 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	4100 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Velikost por	40 µm
Teža izdelka	600 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material filtra	PE
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	PC

Značilnost	Vrednost
Material ločilnega krožnika	POM