


Filter z aktivnim ogljem MS6-LFX-1/2-U-Z

Številka dela: 529682

FESTO

Kovinski lonček, smer toka od desni proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Filter z aktivnim ogljem
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Obratovalni tlak	0 ... 20 bar
Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka	900 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medija	5 ... 30 °C
Preostala vsebnost olja	0,003 mg/m ³
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	820 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu filtra	Aktivno oglje
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	Aluminijeva litina za kovanje