

Naoljevalnik MS6-LOE-1/2-U

Številka dela: 529777

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serijska	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Proporcionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico
Največja količina olja za polnjenje	80 cm ³
Zaščita posode	integriran kot kovinska posoda
Delovni tlak	1 bar...16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika	50 l/min
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	7200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	810 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina