

# Vklopni ventil

## MS6-EE-1/2-V230-Z

Številka dela: 529826

FESTO

električen, smer toka od desne proti levi.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Konstruktivska zgradba                    | Drsnik bata  |
| Način vklopa                              | električni   |
| Funkcija izpuha                           | ni dušen   |
| Pomožni ročni vklop                       | zaskočljiv<br>Tipalni  |
| Način vračanja                            | mehanska vzmet   |
| Vrsta krmiljenja                          | predkrmiljen   |
| Ventil                                    | 3/2 zaprt monostabilen   |
| Obratovalni tlak                          | 4 ... 18 bar   |
| C-vrednost                                | 29 l/sbar  |
| b vrednost                                | 0,4  |
| Normalni imenski pretok                   | 7.000 l/min  |
| Trajanje vklopa                           | 100%   |
| Karakteristika tuljave                    | 230 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč: 3 VA, držalna moč: 2,4 VA        |
| Dopustna nihanja napajanja                | -14 % / +10 %  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini           |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2  |
| Opomba o materialu                        | Brez bakra in PTFE<br>Ustreza RoHS                                 |
| Temperatura medija                        | -10 ... 60 °C  |
| Vrsta zaščite                             | IP65   |
| Temperatura okolice                       | -10 ... 60 °C  |
| Dovoljenje                                | c UL us - Recognized (OL)  |
| Način pritrditve                          | po izbiri:<br>Vgradnja voda<br>s priborom                          |
| Položaj vgradnje                          | poljuben   |
| Smer pretoka                              | ni reverzibilen  |
| Masa izdelka                              | 740 g  |
| Pnevmatični priključek 1                  | G1/2   |
| Pnevmatični priključek 2                  | G1/2   |
| Pnevmatični priključek 3                  | G1/2   |
| Napajanje s krmilnim zrakom               | notranji   |
| Električni priključek                     | Vtič<br>štirobova oblika<br>po DIN EN 175301-803<br>Oblika C       |
| Informacije o materialu tesnil            | NBR  |
| Informacije o materialu ohišja            | Tlačno liti aluminij   |