


Prirobnica motorja
EAMF-A-64A/C/D-100A
Številka dela: 529947

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	480 g
Koda vmesnika Motor In	100A
Vmesniška koda ohišja sklopke	64 A 64C 64D
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS