


Koračni motor MTR-ST-57-48S-AA

Številka dela: 530061

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2008



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred zaščitne izolacije	B
Imenska napetost DC	48 V
Imenski tok motorja	3,1 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Skupni masni vztrajnostni moment odгона	0,48 kgcm ²
Držalni moment motorja	1,27 Nm
Vztrajnostni moment rotorja	0,48 kgcm ²
Dopustna aksialna obremenitev osi	10 N
Dopustna radialna obremenitev osi	71 N
Masa izdelka	1.200 g
Električna priključna tehnika	Vtič