


# Koračni motor MTR-ST-87-48S-AA

Številka dela: 530065

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2008



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred zaščitne izolacije	B
Imenska napetost DC	48 V
Imenski tok motorja	4,7 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	4 kgcm <sup>2</sup>
Držalni moment motorja	6,47 Nm
Vztrajnostni moment rotorja	4 kgcm <sup>2</sup>
Dopustna aksialna obremenitev osi	50 N
Dopustna radialna obremenitev osi	130 N
Masa izdelka	4.200 g
Električna priključna tehnika	Vtič