


Krmilnik motorja SEC-ST-48-6-P01

Številka dela: 530069

FESTO

Za koraci motor.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način delovanja Controller-ja	Bipolar-Chopper-Driver
Način delovanja	Desetinka koraka, 2000 korakov/vrtlj.
Nastavljivo znižanje toka	0 ali 70 preko Dip-stikala
Nastavitev koraka	preko Dip-stikala
Imenska nastavitev toka	Dip-stikala
Maks. frekvenca korakov	40 kHz
Imenski tok	1,25 ... 6 A
CE-znak	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-10 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Masa izdelka	610 g
Delovno območje logičnega vhoda	12 ... 30 V
Električni priključek	Vijačna sponka
Način pritrditve	s H letvijo