

Prirobnica motorja EAMF-A-44A/B-87A

Številka dela: 530082

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	281 g
Koda vmesnika Motor In	87A
Vmesniška koda ohišja sklopke	44A 44B
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS